



Objectif à grossissement variable 6,5×
haute résolution

LZ-63102-M3

Applications : semi-conducteurs, automatisation,
communications électroniques, etc.

LZ-63102-M3

PRÉSENTATION

- ◆ Conception optique dédiée : grossissement de 0,7× à 4,5×, rapport 6,5:1.
- ◆ Compatible avec les caméras 2/3", pour l'observation d'un large champ.
- ◆ Structure compacte, facile à intégrer et à installer.

PERFORMANCES

DISPOSITIF DE RÉGLAGE FIN

- ◆ Combinaison sans jeu : mise au point intégrée sur une course de 0 à 3 mm.
- ◆ Déplacement précis et fluide, avec une conception optique optimisée.
- ◆ Ajustement sans jeu ; maintien en position sans altérer la qualité d'image.




LZ-63102-M3

PARAMÈTRES TECHNIQUES

MODÈLE		LZ-63102-M3								
TYPE		Objectif avec réglage fin 3 mm								
PLAGE DE GROSSISSEMENT		0.7X ~ 4.5X								
DISTANCE DE TRAVAIL		87±2mm								
GROSSISSEMENT		0.7X	1.0X	1.5X	2.0X	2.5X	3.0X	3.5X	4.0X	4.5X
PROF. DE CHAMP (mm)		1.9	0.952	0.44	0.29	0.23	0.16	0.13	0.12	0.1
N.A.		0.03	0.042	0.06	0.07	0.07	0.085	0.085	0.085	0.085
F/N°		11.6	12.1	12.5	14.2	17.8	17.6	20.5	23.5	26.5
RÉSOLUTION (µm)		11.18	7.99	5.59	4.79	4.79	3.95	3.95	3.95	3.95
DISTORSION TV		0.019%	0.035%	0.002%	0.003%	0.004%	0.001%	0.001%	0.002%	0.002%
CHAMP DE VISION (mm)	2/3"	15.71×12.57×9.43	11.00×8.80×6.60	7.33×5.87×4.40	5.50×4.40×3.30	4.40×3.52×2.64	3.67×2.93×2.20	3.14×2.51×1.89	2.75×2.20×1.65	2.44×1.96×1.47
	1/2"	11.43×9.14×6.86	8.00×6.40×4.80	5.33×4.27×3.20	4.00×3.20×2.40	3.20×2.56×1.92	2.67×2.13×1.60	2.29×1.83×1.37	2.00×1.60×1.20	1.78×1.42×1.07
	1/3"	8.57×6.86×5.14	6.00×4.80×3.60	4.00×3.20×2.40	3.00×2.40×1.80	2.40×1.92×1.44	2.00×1.60×1.20	1.71×1.37×1.03	1.50×1.20×0.90	1.33×1.07×0.80
CAPTEUR MAX.		2/3"								
MONTURE		Monture C								
MODE DE VARIATION		-								
MISE AU POINT		Réglage fin 3 mm								



LZ-63102-M3

DIMENSIONS DU PRODUIT



Unité : mm Échelle : 1:1

Vue :



Modèle

LZ-63102-M3

Désignation

Objectif continu, réglage fin 3 mm

Date

2019/08/20

POMEAS®

